

The reproduction, distribution and utilization of this document is only permitted if the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. © Besondere Schutzrechte nach ISO 9016 beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind mit Übermaßangaben versehen.

Bezeichnung

HM - Schafffräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

20

Schneidenlänge


38

Gesamtlänge

104

Schaft-Ø


20



| | |
|-----------------|------------------|
| Typ | NF |
| Zähnezahl | 4 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Spiralrichtung | Rechtsspirale |
| Spiralwinkel | 45° |
| Teilung | ungleich geteilt |
| Kühlung | ICA |
| Schaft | DIN 6535-HB |
| Beschichtung | TIALN |
| Bemerkung: | |



Blatt SHEET
 Masst. SCALE
 3:2



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
 GENERAL TOLERANCES

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| > | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 |
| ≤ 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,2 |

Dok.-art
 DOC. TYPE Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE
 FRANKEN - HM
 Schafffräser

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| Ersteller Issued by TA | Erstelldatum DATE 19-05-2016 | Ersetzt durch REPL. BY | Kundencode CUSTOMER CODE | Artikel-Nr. ARTICLE-NO. |
| Prüfer Verified by | Prüfdatum DATE | Ersatz für REPL. FOR | Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO. | Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO. 2649TZ.020 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung von EMUGE FRANKEN. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzrechte nach ISO 9016 beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben sind mit Übermaßangaben versehen.