

The reproduction, distribution and utilization of this document is, without the communication of its contents to others, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. Observe protective note according to DIN ISO 8016. Technical data is subject to change without notice! Waidon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung

HM - Gravierstichel

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

8

Schneidenlänge


6,93

Gesamtlänge

79

Schaft-Ø

8



Typ	N
Zähnezahl	1
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	geradegenutet
Spiralwinkel	0°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 6535-HA
Beschichtung	ohne
Bemerkung:	




Blatt SHEET

Masst. SCALE

2:1

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000
≤ 6	30	120	400	1000	2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Dok.-art
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HM
Gravierstichel

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

31-08-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

1710.06008

Wird gelte sowie Verweigerung dieses Dokuments, Verwertung
und/oder Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung von EMUGE
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken-,
"Schutzvermerk" nach ISO 8016 beachten". Technische Änderungen
vorbehalten! Alle Maßangaben in mm, alle Winkelangaben in Grad.