

The production, distribution and utilization of this document is not permitted without the communication of its contents to others without express authorization. The copyright holders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved. Observe protective note according to DIN ISO 8016. Technical data is subject to change without notice. Weldon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung

HM - Viertelrund-Profilfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

7

Schneidenlänge


1,5

Gesamtlänge

75

Schaft-Ø

10



Typ	N
Zähnezahl	4
Schneidrichtung	rechts
Spiralrichtung	geradegenutet
Spiralwinkel	0°
Teilung	gleich geteilt
Kühlung	ohne
Schaft	DIN 6535-HA
Beschichtung	TIALN
Bemerkung:	



Blatt SHEET

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

2:1



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

>	6	30	120	400	1000	
≤ 6	30	120	400	1000	2000	
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Dok.-art
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HM
Viertelrund-Profilfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

15-09-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

3281A.0015

Wird gelte sowie Verweigerung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ohne schriftliche Genehmigung von EMUGE FRANKEN ist untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken-, Urheber-, Schutzrechte nach ISO 8016 beachten. Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben mit Liebergangsradialen.