

The reproduction, distribution and utilization of this document is only permitted if the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights are reserved. Observe protective note according to DIN ISO 6916. Technical data is subject to change without notice. Weldon shanks produced with transition radius.

Bezeichnung

HSS - Schaftfräser

Dok.-art

Dokumentationszeichnung

Schneiden-Ø

16

Schneidenlänge


19

Gesamtlänge

79

Schaft-Ø

16



| | |
|-----------------|----------------|
| Typ | HR |
| Zähnezahl | 4 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Spiralrichtung | Rechtsspirale |
| Spiralwinkel | 30° |
| Teilung | gleich geteilt |
| Kühlung | ohne |
| Schaft | DIN 1835-B |
| Beschichtung | TiCN |
| Bemerkung: | |



Blatt SHEET

Ansicht VIEW
Projektionsmethode 1
FIRST ANGLE Projektion

Massst. SCALE

2:1



Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
GENERAL TOLERANCES

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| > | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 |
| ≤ 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 |
| | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,2 |

Dok.-art
DOC. TYPE

Dokumentationszeichnung

Bezeichnung TITLE

FRANKEN - HSS
Schaftfräser

Ersteller Issued by

TA

Erstelldatum DATE

19-05-2016

Ersetzt durch REPL. BY

Kundencode CUSTOMER CODE

Artikel-Nr. ARTICLE-NO.

Prüfer Verified by

Prüfdatum DATE

Ersatz für REPL. FOR

Kunden-Sach-Nr. CUSTOMER PART NO.

Zeichnungs-Nr. DRAWING-NO.

1354C.016

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung ist ohne schriftliche Genehmigung von EMUGE FRANKEN. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Marken- und Schutzwirkung nach ISO 6916 vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten! Alle Maßangaben in mm, alle Winkelangaben in Grad.