


SPANNWERKZEUG-SORTIMENTSKASTEN

Spannwerkzeug-Sortimentskasten mit federndem Spanneisenhalter und Schraubenpaste

Beschreibung wie 2140.01.01, jedoch ohne Tiefspannbacken. Dafür sind jeweils 4 federnde Spanneisenhalter enthalten.



2140.01.02. Spannwerkzeug-Sortimentskasten

Bestell-Nummer 2140.01.02...		...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
Inhalt		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
Universal-Spann- unterlagen	Größe	1 2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3
	Stück	4 4 2	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
Spanneisen mit Treppenzähnen	Größe	11×80	14×100	14×100	18×125	18×125	22×160	22×160	22×160
	Stück	4	4	4	4	4	4	4	4
Schrauben für T-Nuten DIN 787 (Best.-Nr. 2140.30.)	Größe	100 63	125 80	125 80	160 100	160 100	200 125	200 125	-
	Stück	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	-
Stiftschrauben	Größe	80	100	100	125	125	125	125	200 125
	Stück	4	4	4	4	4	4	4	4 8
Sechskantmuttern 1,5 d hoch	Größe	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	Stück	6	4	4	4	4	6	6	6
Kegelpfannen, Ausführung ähnlich DIN	Größe	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	Stück	6	6	6	6	6	6	6	6
Verlängerungsmuttern 3,0 d hoch	Größe	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	Stück	4	4	4	4	4	4	4	4
Nutenräumer	Größe	-	-	14-20	14-20	14-20	14-20	22-32	22-32
	Stück	-	-	1	1	1	1	1	1
Ring-Gabelschlüssel	Größe	16×16	18×18	18×18	24×24	24×24	30×30	30×30	30×30
	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1
Muttern für T-Nuten	Größe	-	-	-	-	-	-	-	M 20×24
	Stück	-	-	-	-	-	-	-	8
Spanneisenhalter	Größe	1	2	2	3	3	4	4	4
	Stück	4	4	4	4	4	4	4	4
Schraubenpaste	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1