

# Aufbau- und Verwendungsanleitung

Einbau nur vom Personal des geschulten Dachhandwerks



## Dachtrittsystem FlatStep

für Schiefer- und Schindeldächer und flache Dacheindeckungen nach EN 516:2006(K1)

### Dachtritte in den Ausführungen:

#### Steigtritt FlatStep

Best.-Nr.: 020 ...



Standfläche 18 x 16 cm  
Inklusive Halterungen und EPDM Gummidichtung

#### Kurzrost FlatStep

Best.-Nr.: 050 ...



Standfläche 46 x 25 cm  
Inklusive Halterungen und EPDM Gummidichtung

#### Langrost FlatStep

Best.-Nr.: 080 ...



Standfläche 80 x 25 cm  
Inklusive Halterungen und EPDM Gummidichtung

#### Laufrosthaltung FlatStep

Best.-Nr.: 160 ...



Alu-Laufrosthaltung komplett für Montage von Endlos-Laufroste

**Wichtig:** Immer zwei Halterungen pro Endlos-Laufrost (150 x 25 cm) montieren.  
Der Abstand zwischen den Halterungen darf maximal 120 cm betragen.

#### ALU-NATUR



00 Ohne Farbe

#### STANDARD



01 Naturrot



02 Dunkelbraun



03 Anthrazit

- Das FlatStep-System ist an alle Dachneigungen bis max. 60° einstellbar.
- Bei allen Standrosten ist die Montage eines Sicherheitsgeländers möglich.

#### 1 Arbeitsschritt

- Die Grundplatte (mit der Schriftseite „Sparren“) wird auf den Dachsparren aufgeschraubt - und zwar abwechselnd mit der Schriftseite nach links bzw. nach rechts, so dass die Versetzung des Tritts zustande kommt.

#### 2 Arbeitsschritt

- Die UV-beständige Gummimanschette (die überschiefert wird) wird durch das obere Befestigungsstück gegen die zwei konischen Zapfen der Grundplatte verschraubt und dichtgepresst.

#### 3 Arbeitsschritt

- Auf dieses Befestigungsstück lassen sich nun wahlweise Steigtritt oder Kurz- und Standrost aufbauen.

#### 4 Arbeitsschritt

- Anpassung an die Dachneigung durch einfaches Versetzen der Befestigungsschraube am Grundhalter.

#### Materialliste

- Jeweiliges Produkt komplett mit Halterungen und Befestigungsschrauben.

#### \* Wichtig:

- Immer zwei Halterungen pro Endlos-Laufrost (150 x 25 cm) montieren. Der Abstand zwischen den Halterungen darf max. 120 cm betragen.
- Anzugsmoment 16 Nm

#### Hinweis:

- Oben aufgeführte Produkte sind Einrichtungen zum Betreten des Daches der Klasse K1, welche nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden dürfen.

#### Heuel und Söhne GmbH

Am Lindhövel 3  
59846 Sundern-Hachen

Tel.: +49 (0) 29 35 / 96 66-0  
Fax: +49 (0) 29 35 / 96 66-60

Internet: [www.heuel.de](http://www.heuel.de)  
E-Mail: [info@heuel.de](mailto:info@heuel.de)