



		<b>Trennsteg, geschlitzt</b> (mittige Positionierung) unmontiert <b>RX56.1</b> montiert <b>RX56.1.1</b>
		<b>Trennsteg, geschlitzt</b> (äußere Positionierung) unmontiert <b>RX56.2</b> montiert <b>RX56.2.1</b>
		<b>Einsteckboden, rastbar</b> unmontiert <b>520.X</b> montiert <b>521.X</b>

### Vertikale Unterteilung - Trennstege geschlitzt:

**RX56.1** (mittige Positionierung)

**RX56.2** (äußere Positionierung)

Vertikale Unterteilung des großen Befüllungsraums mit kabelschonenden Kunststoff-Trennstegen. Durch ihre Aussparungen können sie zusätzlich zur Bildung einfacher vertikaler / horizontaler Aufteilungen eingesetzt werden. Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert!

### Horizontale Unterteilung

Rastet sicher an beiden Enden im Trennsteg, feste Breitenfixierung möglich. Als Einsteckboden für eine durchgängige Unterteilung oder als Fachboden für eine regalförmige Aufteilung in 1 Ebene einsetzbar.



### Rastbare Einsteckböden

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
039	<b>520.39</b>	<b>521.39</b>	109	<b>520.109</b>	<b>521.109</b>
074	<b>520.74</b>	<b>521.74</b>	144	<b>520.144</b>	<b>521.144</b>