

Variante 2: Kettenkämme mit Schnappverbindung für das C-Profil

Eigenschaften: ● Einsteckbar "clipsbar" ins KMA-C-Profil ● Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben
 ● Leicht lösbar mit Schraubendreher, dennoch sicherer Halt im Einsatz ● **Verwendung:** ● Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage ● Zubehörteil für igus® E-KettenSysteme® ● Für alle E-Ketten® Serien mit KMA und integriertem C-Profil

Art. Nr.	Breite [mm]	Zähnezahl
3050.ZC	50	5
3075.ZC	75	7

Für folgende Serien:
Kettenkämme für das C-Profil
 Für alle KMA Anschluss-elemente mit C-Profil-Variante!



Zugentlastungen

Variante 3: Kettenkämme für feste Stege oder Öffnungsstege

Eigenschaften: ● Aufsteckbar auf festen Steg oder Öffnungssteg ● Bei sehr vielen konfektionierten Leitungen ● Zugentlastung "über 2 Etagen" ● Falls KMA zu klein für C-Profil ist ● Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben ● **Verwendung:** ● Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage ● Zubehörteil für igus® E-KettenSysteme®

Art. Nr.	Breite [mm]	Zähnezahl	Für Serie
fester Steg			
2050.Z	60	6	E/Z200, 2400/2500, 2600/2700
3050.Z	50	5	3400/3500
3075.Z	74	7	3400/3500
Öffnungssteg			
2050.Z	60	6	E4/H4/R4.28, 220, 2650
3035.ZS	35	3	3400/3450/3500
3050.ZS	50	5	3400/3450/3500
3075.ZS	75	7	3400/3450/3500
3850.ZS	48	5	E4/H4/R4.32, E4/H4/R4.42, 280/290/R770, 380/390/R780, 2828/2928/R7728, 3838/3938/R7838, 14240/14340, 15250/15350, E6.52, E6.62
4550.ZS	48	5	E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, 400/410/R880, 4040/4140/R8840, 5050/5150/R9850, 14040/14140/18840, 14550/14650/19050, 15050/15150/19850, E6.80L, E6.80
4575.ZS	74	7	E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, 400/410/R880, 4040/4140/R8840, 5050/5150/R9850, 14040/14140/18840, 14550/14650/19050, 15050/15150/19850, E6.80L, E6.80

Für folgende Serien:
 Für Details siehe Tabelle!



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



Variante 4: Integrierte Zugentlastungen für E2 Rohre Baureihe R

Eigenschaften: ● Zugentlastung kann komplett im E-Rohr verschwinden ● Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben ● **Verwendung:** ● Einzelteil im Schaltschrankbau oder Maschinenmontage ● Zubehörteil für igus® E-KettenSysteme®

Art. Nr.	Breite [mm]	Zähnezahl	Für Serie
3050.Z	50	5	R68
3075.Z	75	7	R68
5850.Z	46	4	R58

Für folgende Serien:
System E2 E-Rohre
 ● R58 ● R68

