

Dachaufbau-Kühlgerät



Zubehör für Klimatisierung Seite 369

Temperaturregelung:

- Regelung durch Serverzulufttemperatur

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54

Lieferumfang:

- Nanobeschichteter Verflüssiger
- Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
- Anschlussfertig verdrahtet
- Inkl. Bohrschablone
- Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Dachblech mit Ausschnitt entsprechend der Schrankabmessung notwendig

zur Kühlung von IT-Equipment

Best.-Nr.	VE	3301.800	Seite
Gesamtkühlleistung L25 L35 W		3000	
Gesamtkühlleistung L35 L45 W		3200	
Breite mm		597	
Höhe mm		417	
Tiefe mm		895	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50	
Anschlussart (elektrisch)		Steckbare Anschlussklemmleiste	
Vorsicherung (T) A		16	
Anlaufstrom (max.) A		36	
Bemessungsstrom max. A		9,2	
Kältemittel		R134a	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		25	
Einschaltdauer %		100	
Betriebstemperaturbereich		+10°C...+45°C	
Einstellbereich		+20°C...+25°C	
Gewicht im Auslieferungszustand kg		72,0	
Zubehör			
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	377
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	639
Luftleitbleche		s. Seite	692
Filtermatten	3 St.	3286.500	369