



IT-Power Seite 63 IT-Cooling Seite 81 IT-Monitoring Seite 97 Systemausbau HB 34, Seite 507

Material:

- Stahlblech
- Aluminium

Oberfläche:

- Schrankgerüst: tauchgrundiert
- Innenausbau: tauchgrundiert
- Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert

Farbe:

- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
- Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005

Belastbarkeit der 19"-Ebenen:

- 15000 N

Lieferumfang:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
- Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
- Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E

- Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger
 - Distanzstücke zur Anhebung des Lüfterdeckblechs, zur passiven Belüftung (beigelegt)
 - Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
 - 50 Stk. Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt)
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

Hinweis:

- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann die Türöffnung in der konkreten Anwendung abweichen

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen

Höheneinheiten HE	VE	24	24	24	38	38	HB 34, Seite
Breite mm		600	800	800	600	600	
Höhe mm		1200	1200	1200	1800	1800	
Tiefe mm		600	800	1000	600	800	
19"-Ebenenabstand vormontiert mm		445	545	745	445	545	
Best.-Nr.	1 St.	5526.110	5503.110	5504.110	5527.110	5528.110	
Produktspezifischer Lieferumfang							
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, horizontal und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	■	–	–	■	–	
Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere	1 St.	■	■	■	–	–	
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	–	■	■	–	■	
Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere	1 St.	–	–	–	■	■	
Zubehör							
Seitenwand, abschließbar	2 St.	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	7824.188	536
Seitenwände, geteilt	1 St.	–	–	–	–	5501.000	536
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Lüfterbleche	1 St.	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	437
Sockel		ab Seite	510				
Bodenaufnahme	2 St.	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	5501.310	524
Bodenbleche	1 Satz	–	5502.530	5502.550	–	–	529
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.060	7828.080	7828.100	7828.060	7828.080	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.060	7828.080	7828.080	7828.060	7828.060	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.062	7828.082	7828.102	7828.062	7828.082	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.062	7828.082	7828.082	7828.062	7828.062	669

Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen

Höheneinheiten HE	VE	38	42	42	42	42	HB 34, Seite
Breite mm		800	600	600	600	600	
Höhe mm		1800	2000	2000	2000	2000	
Tiefe mm		800	600	800	1000	1200	
19"-Ebenenabstand vormontiert mm		545	445	545	745	745	
Best.-Nr.	1 St.	5505.110	5529.110	5530.110	5508.110	5510.110	
Produktspezifischer Lieferumfang							
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	■	–	■	■	■	
Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere	1 St.	■	■	■	■	■	
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, horizontal und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	–	■	–	–	–	
Zubehör							
Seitenwand, abschließbar	2 St.	7824.188	7824.206	7824.208	7824.200	–	536
Seitenwände, geteilt	1 St.	5501.000	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	536
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Lüfterbleche	1 St.	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	437
Sockel		ab Seite	510				
Bodenaufnahme	2 St.	5501.310	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	524
Bodenbleche	1 Satz	5502.530	–	–	5502.540	5502.560	529
Luftleitbleche	1 Satz	–	5501.805	5501.805	5501.805	5501.805	692
Kabeltrasse	1 St.	–	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.080	7828.060	7828.080	7828.100	7828.120	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.080	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.082	7828.062	7828.082	7828.102	7828.122	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.082	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	669

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen

Höheneinheiten HE	VE	42	42	42	42	47	HB 34, Seite
Breite mm		800	800	800	800	600	
Höhe mm		2000	2000	2000	2000	2200	
Tiefe mm		600	800	1000	1200	800	
19"-Ebenenabstand vormontiert mm		445	545	745	745	545	
Best.-Nr.	1 St.	5506.110	5507.110	5509.110	5511.110	5531.110	
Produktspezifischer Lieferumfang							
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, zur Kabeleinführung hinten, horizontal und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	■	–	–	–	–	
Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere	1 St.	■	■	■	■	■	
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	–	■	■	■	■	
Zubehör							
Seitenwand, abschließbar	2 St.	7824.206	7824.208	7824.200	–	7824.228	536
Seitenwände, geteilt	1 St.	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	5501.050	536
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Lüfterbleche	1 St.	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	437
Sockel		ab Seite	510				
Bodenaufnahme	2 St.	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	5501.310	524
Bodenbleche	1 Satz	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	–	529
Luftleitbleche	1 Satz	5501.815	5501.815	5501.815	5501.815	5501.825	692
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.060	7828.080	7828.100	7828.120	7828.080	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.080	7828.080	7828.080	7828.080	7828.060	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.062	7828.082	7828.102	7828.122	7828.082	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.082	7828.082	7828.082	7828.082	7828.062	669

Netzwerk-/Serverschränke TS IT

mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen

Höheneinheiten HE	VE	47	47	47	47	47	HB 34, Seite
Breite mm		600	600	800	800	800	
Höhe mm		2200	2200	2200	2200	2200	
Tiefe mm		1000	1200	800	1000	1200	
19"-Ebenenabstand vormontiert mm		745	745	545	745	745	
Best.-Nr.	1 St.	5513.110	5515.110	5512.110	5514.110	5516.110	
Produktspezifischer Lieferumfang							
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	■	■	■	■	■	
Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere	1 St.	■	■	■	■	■	
Zubehör							
Seitenwand, abschließbar	2 St.	7824.220	–	7824.228	7824.220	–	536
Seitenwände, geteilt	1 St.	5501.060	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	536
Anreihverbinder, außen	6 St.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Lüfterbleche	1 St.	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	437
Sockel		ab Seite	510				
Bodenaufnahme	2 St.	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	524
Bodenbleche	1 Satz	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	529
Luftleitbleche	1 Satz	5501.825	5501.825	5501.835	5501.835	5501.835	692
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
C-Profilschienen, für Tiefe	4 St.	7828.100	7828.120	7828.080	7828.100	7828.120	613
C-Profilschienen, für Breite	4 St.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.080	7828.080	613
Kabelabfangschienen, für Tiefe	4 St.	7828.102	7828.122	7828.082	7828.102	7828.122	669
Kabelabfangschienen, für Breite	4 St.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.082	7828.082	669



PDU – Power Distribution Unit

Siehe Seite 66

Neu