

Abschlussplatte

für Pultunterteil

Zur Abdeckung der kompletten Dachöffnung für Solo-Einsatz des Unterteils.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Strukturlack

Farbe:

– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55

Schutzart NEMA:

– NEMA 12

Für Pultunterteil		Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm	
600	400	5001.130
800		5001.140
1200		5001.160
1600		6730.030
600	500	6730.100
800		6730.110
1200		6730.120
1600		6730.130

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial



TP Aluminiumleiste

Für nachträglichen Anbau an:

- TP dreiteilig/zweiteilig
- TP Standpult
- an alle Schaltschränke/Deckel mit 20 mm Abkanthöhe anbaubar (Blechstärke max. 2 mm)

Länge: 1750 mm

(für andere Abmessungen einfach ablängbar)

Ausreichend für Mittel- und Oberteile:

- 3 x Breite 600 mm
- 2 x Breite 800 mm
- 1 x Breite 1000 mm + 1 x Breite 600 mm
- 1 x Breite 1200 mm
- 1 x Breite 1600 mm

Länge mm	Best.-Nr.
1750	6731.120

Material:

– Aluminiumleiste: Aluminium-Strangpressprofil
– Abdeckkappen: Kunststoff

Oberfläche:

– Aluminiumleiste: natur eloxiert

Farbe:

– Abdeckkappen: RAL 7035

Lieferumfang:

– 1 Aluminiumprofil
– 6 Kunststoffabdeckkappen
– Bohrschablone
– Befestigungszubehör



Schublade

für Universalpult TP

Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Strukturlack

Farbe:

– RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55

Schutzart NEMA:

– NEMA 12

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Best.-Nr.
200	4757.500



Zubehör:

– Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen andere Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 570 oder Kunststoff-Handgriff, Ausführung B, siehe Seite 569



Pultvorbau

Zum Einbau von Anzeige- und Bedienelementen sowie Tastatur. Seitlich und vorne geschlossen. Abdeckplatten für oben und unten.

Material:

– Stahlblech

Oberfläche:

– Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack

Farbe:

– RAL 7035

Höhe mm	Best.-Nr.
200	2696.500

Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 55

Schutzart NEMA:

– NEMA 12

Lieferumfang:

– Inkl. Befestigungsmaterial

