

# Anreih-Schranksystem VX25



Systemausbau Seite 78 ISV-Ausbaumodule Seite 172

## Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt

## Farbe:

- RAL 7035

## Prüfgrundlage:

- IEC 61 439-1/-2

## Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

## Schutzart NEMA:

- NEMA 12

## Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Tür(en) (Anschlag rechts, auf links wechselbar)
- Bodenbleche
- Dachblech
- Rückwand
- Verschluss: 3 mm Doppelbart

## Hinweis:

- Für 600 mm breite Installations-Verteiler Basisschränke verwenden, siehe ab Seite 54

## Installations-Verteiler

Breite mm	VE	850	1100	850	1100	Seite	
Höhe mm		2000	2000	2000	2000		
Tiefe mm		400	400	600	600		
Best.-Nr.	1 St.	<b>9666.956</b>	<b>9666.966</b>	<b>9666.916</b>	<b>9666.926</b>		
Gewicht ca. kg		111,0	146,0	117,0	156,0		
Tür(en)		1	2	1	2		
<b>Zusätzlich wird benötigt</b>							
Einbausatz	1 St.	9666.912	9666.922	9666.912	9666.922	171	
Montageprofil	2 St.	9666.712	9666.712	9666.712	9666.712	178	
Tiefentraverse	2 St.	-	9666.732	-	9666.732	178	
<b>Zubehör</b>							
Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm	2 St.	8620.004	8620.006	8620.004	8620.006	85	
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	2 St.	8620.031	8620.031	8620.033	8620.033	86	
Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm	2 St.	2 x 8620.004	2 x 8620.006	2 x 8620.004	2 x 8620.006	85	
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	2 St.	2 x 8620.031	2 x 8620.031	2 x 8620.033	2 x 8620.033	86	
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	91	
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8104.245	8104.245	8106.245	8106.245	96	
Anreihlasche, innen	6 St.	8617.500	8617.500	8617.500	8617.500	106	
Anreihblock, innen	6 St.	8617.501	8617.501	8617.501	8617.501	106	
Anreihverbinder, außen	6 St.	8617.502	8617.502	8617.502	8617.502	106	
Dachblech für Kabeleinführungsflansche	1 St.	9681.594	9681.514	9681.596	9681.516	136	
Kabeleinführungsflansche	14 x M25/32	1 St.	9665.750	9665.750	9665.750	9665.750	137
	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63	1 St.	9665.760	9665.760	9665.760	9665.760	137
	mit Dichtungsmembranen 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm	1 St.	9665.770	9665.770	9665.770	9665.770	137
	mit Einführungsstutzen bis Ø 66 mm	1 St.	9665.780	9665.780	9665.780	9665.780	137
	geschlossen	4 St.	9665.785	9665.785	9665.785	9665.785	137