

旋钮柱塞 复位型




大批量
订购
bulk order


■ 复位型



① 代号	类型	旋钮		本体		销			弹簧
		[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	[S] 表面处理	[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理	[M] 材质
KPYGCP	平面型	铝合金	黑色阳极氧化处理	SUM22	发黑	45#	50-60HRC	发黑	SUS631J1
KPYGCQ	球面型								
KPYGCZ	锥面型								
KPYBCP	平面型			SUS303	-	SUS440C	46HRC	-	
KPYBCQ	球面型								
KPYBCZ	锥面型								



复位型



订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ E
KPYGCP	-	M8	-	E6

① 代号	② M	③ E	螺距 (细牙)	D	D1	d	L	L1	L2	L3	L4	R	SW	许用载荷 (N)				
														min.	max.			
KPYGCP KPYGCQ KPYGCZ KPYBCP KPYBCQ KPYBCZ	5	5	0.5	10	8.1	2	35	15	3	14	2.7	1	7	1	6			
	6	5					0.75									12	9.2	2.5
	8	4	1	15	11.5	4	40	16	5	14	4	2	10	3	9			
	8	6					42								12			
	10	5					45	17	5	15	5	2.5	12	5	11.5			
	10	8					48								16			
	12	6	1.5	21	16.2	6	54.5	20	6	17	6	3	14	6.5	14.5			
	12	10					58.5								20			
	16	7					26	21.9	8	63	26	8	23	8	4	19	7.2	18
	16	12								73								25

▲ min. 表示弹簧柱塞接触时,销尚未压缩时的力量。
▲ max. 表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

F5
弹簧柱塞

分类
目录
返回
主目录