


弹簧柱塞

球头内六角加长型

■ 球头内六角加长型



		主体			球头		弹簧	调整环	可使用温度	
		M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	H 硬度	M 材质	M 材质		
金属球头	超轻型	PLASA	45#	29 ~ 35HRC	发黑	SUJ2	55HRC ~	SWP-B	SUS304	-30 ~ 80°C
	轻载型	PLASB								
	重载型	PLBSF	相当于 SUS304	-	-					
树脂球头	超重型	PLMSG	45#	29 ~ 35HRC	镀镍	聚缩醛	-	黄铜		
	超轻型	PLAVA			发黑					
	轻载型	PLAVB								
	重载型	PLAVF								
	超重型	PLAVG								



球头内六角加长型

订购编号示例

① 代号	-	② M
PLASA	-	M3

① 代号	② M (粗牙螺纹)	金属球头		树脂球头		L	L ₁	B	超轻型 (BPSL-NPSL)		轻载型 (BPJL-NPJR)		重载型 (BSJL-NSJL)		超重型 (BPWL-NSWL)	
		d	S	d	S				许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 PLASA PLASB PLBSF PLMSG 树脂球头 PLAVA PLAVB PLAVF PLAVG	3	1.5	0.5	-	-	13	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	* 4	2.5	0.8	2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	* 5	3		3	0.8	18	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	* 6	3	3	0.8	20	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3	
	* 8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	* 10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	* 12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	* 16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

▲ * 号只能选择 PLAVA, PLAVB, PLAVF, PLAVG, 回 材质。

F5
弹簧柱塞

分类
目录



返回
主目录

