


# 弹簧柱塞

## 球头内六角不锈钢加长型

■ 球头内六角不锈钢加长型



	主体			球头		弹簧	调整环	可使用温度	
	M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	H 硬度	M 材质	M 材质		
金属	超轻载型	PLBUA	45#	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SUS304	-30~80°C
	轻载型	PLBUB							
	重载型	PLBUF	相当于 SUS304	-	-	SWP-B	黄铜		
	超重载型	PLBUG	45#	29~35HRC	镀镍				
超轻载型	PLBVA	树脂			45#	29~35HRC	发黑	聚缩醛	-
轻载型	PLBVB		镀镍						
重载型	PLBVF		发黑						
超重载型	PLBVG	镀镍							



### 订购编号示例

① 代号 - ② M  
PLBUA - M3

① 代号	② M (粗牙螺纹)	金属球头		树脂球头		L	L <sub>1</sub>	B	超轻载型 (PLBUA-PLBVA)		轻载型 (PLBUB-PLBVB)		重载型 (PLBUF-PLBVF)		超重载型 (PLBUG-PLBVG)	
		d	S	d	S				许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 PLBUA PLBUB PLBUF PLBUG 树脂球头 PLBVA PLBVB PLBVF PLBVG	* 3	1.5	0.5	-	-	13	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	* 4	2.5	0.8	2.4	0.7	15	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
	* 5	3		3	0.8	18	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
	* 6	3	3	0.8	20	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3	
	* 8	4	1	4	1	23	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
	* 10	5	1.2	5	1.2	27	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
	* 12	7.1	1.8	7	1.8	32	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
	* 16	9.5	2.5	9.5	2.5	40	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116

▲ \*号只可以选择 PLBVA, PLBVB, PLBVF, PLBVG, 回 材质。

F5  
弹簧柱塞

分类  
目录



返回  
主目录

