


# 特殊弹簧柱塞

## 小径型 / 小径短型

■ 小径型




负载分类	平头型	球面型	锥头 R 型	主体	销	弹簧	可使用
	TPCBBP	TPCBBQ	TPCBBZ	[M] 材质	[M] 材质	[M] 材质	温度
轻载型	TPCBBP	TPCBBQ	TPCBBZ	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C
重载型	TPCBP	TPCBFQ	-				



订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ S  
 TPCBBP - D1.5 - S1.5




① 代号	② D	③ S	d	D <sub>1</sub>	L	C	R	轻载型		重载型	
								许用载荷 (N)		许用载荷 (N)	
								min.	max.	min.	max.
(平头型) TPCBBP (球面型) TPCBBQ (锥头 R) TPCBBZ	1.5	1.5	0.5	2	13	0.05	0.15	0.49	0.98	0.93	1.86
								0.49	0.98	1.96	3.92
	2	3	1	2.5	16	0.1	0.3	0.49	0.98	1.67	3.73
								0.49	0.98	2.45	3.92
	3	6	2	3.5	26	0.15	0.5	0.49	1.47	2.26	3.73
								0.49	1.47	3.43	5.3
	4	6	3	4.5	20	0.2	1	0.59	1.47	2.45	5.3
								0.49	2.06	2.94	6.47
								0.69	3.92	3.73	6.96
	5	4	8	4	17	0.3	1.5	0.64	1.96	3.04	7.06
								0.78	3.82	3.04	7.06
								0.83	5.79	2.75	7.06

■ 小径短型



负载分类	平头型	球面型	主体	销	弹簧	可使用
	TPDBBP	TPDBQ	[M] 材质	[M] 材质	[M] 材质	温度
轻载型	TPDBBP	TPDBQ	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140°C



订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ S  
 TPDBBP - D2 - S1.5

① 代号	② D	③ S	d	D <sub>1</sub>	L	C	轻载型	
							许用载荷 (N)	
							min.	max.
(平头型) TPDBBP (球面型) TPDBQ	1.5	1.5	0.5	2	9.5	0.05	0.49	0.98
	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.49	0.98
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.49	1.47
	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	0.64	1.96

F5  
弹簧柱塞

分类  
目录



返回  
主目录

