

Cajas de bornas

Gama de aluminio

Cajas para bornas | HALP

IP 66, 67



Material:

Aluminio tipo AISI 12.

Junta:

El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido.

Resistencia a la temperatura:

De -30°C a +80°C.

Protección:

IP 66, 67.

Acabado:

Color RAL 7001.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con el departamento comercial.

Suministro:

Base de la caja, tapa y tornillos de acero inoxidable para la tapa.




IP 66, 67

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
45	50	30	HALP050503GE
64	58	36	HALP060604GE
64	98	36	HALP061004GE
64	150	36	HALP061504GE
80	75	57	HALP080806GE
80	125	57	HALP081306GE
80	175	57	HALP081806GE
80	250	57	HALP082506GE
122	122	80	HALP121208GE
122	122	90	HALP121209GE
122	220	80	HALP122208GE
122	220	90	HALP122209GE
122	360	80	HALP123608GE
160	160	90	HALP161609GE
160	260	90	HALP162609GE
160	360	90	HALP163609GE
160	560	90	HALP165609GE
230	200	110	HALP232011GE
230	330	110	HALP233311GE
230	330	180	HALP233318GE
230	400	110	HALP234011GE
230	600	110	HALP236011GE




Plano de dimensiones | HALP


Vista frontal




Vista seccional lateral



Inside box view



Vista superior



Cajas para bornas

Gama de aluminio

Accesorios

Placa de Montaje HALP, HMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas HALP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm / 2,5 mm (HMP1656E y HMP2360E).

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Dimensión de la caja		Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	a	an	
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E



Bisagras, HHI

Descripción: Con estas bisagras conseguimos la apertura de la tapa a 150°. Requiere mecanizado.

Material: Aluminio.

Para caja: HHI02: HALP080806GE a HALP082506GE.
HHI03: HALP121208GE a HALP236011GE.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras en HHI02, y 3 bisagras en HHI03. Se incluye material de montaje.

Ref.
HHI02
HHI03

Bisagras interiores disponibles bajo pedido.

