



## COLONNE DE GUIDAGE À COLLERETTE ET RETENUE DE CAGE À BILLES

### 2021.44. Colonne de guidage à collerette et retenue de cage à billes

d <sub>1</sub>	38	40	48	50	60	63
d <sub>2</sub>	38	40	48	50	60	63
d <sub>3</sub>	50	50	63	63	80	80
d <sub>5</sub>	42	44	52	54	64	67
d <sub>6</sub>	61	61	74	74	91	91
d <sub>7</sub>	73,7	73,7	86,7	86,7	103,7	103,7
a	29,2	29,2	33,8	33,8	39,8	39,8
a <sub>1</sub>	29,2	29,2	33,8	33,8	39,8	39,8
m	M8	M8	M8	M8	M8	M8
l <sub>2</sub>	37	37	47	47	47	47
KG (l <sub>g</sub> / l <sub>g</sub> )						
1 (31 / 46)	●	●	●	●	●	●
2 (41 / 56)	●	●	●	●	●	●
3 (51 / 66)	●	●	●	●	●	●
4 (61 / 76)	●	●	●	●	●	●
5 (73 / 89)	●	●	●	●	●	●
l <sub>1</sub>						
125	●	●				
140	●	●	●	●		
160	●	●	●	●	●	●
180	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●
224	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●
280	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●
400			●	●	●	●

### Exemple de commande :

Colonne de guidage à collerette et retenue de cage à billes	=	2021.44.
Diamètre de guidage d <sub>1</sub>	48 mm =	048.
Longueur l <sub>1</sub>	400 mm =	400.
Modèle de retenue de cage KG	1 =	1.
Classification TOL	jaune =	10
N° de commande	=	2021.44. 048. 400. 1. 10