


KALIP KOLONU KONİK UÇLU, VDI 3356

2022.15.



Malzeme:

Çelik, yüzeysel sertleştirilmiş

Yüzey sertliği: 60 + 4 HRC, Sertleştirme Derinliği: 1,5 + 1 mm

Yürütme:

taşlanmış yüzey

ø d₁ = 80 Merkezde delik yok M12 1 adet kaldırma deliği var

ø d₁ = 100'den itibaren İçi boş, 2 adet M8 kaldırma deliği var

Not:

Kalıp Kolonlarının, yalnızca kendinden yağlamalı yataklama ile kullanılması önerilmektedir!

Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

2022.15. Kalıp Kolonu Konik Uçlu, VDI 3356

d ₁	80	100	125	160
d ₃	-	50	65	95
d ₅	-	62	82	119
r	3	3	4	4
l ₂	50	50	50	50
l ₅	100	125	140	180
l ₆	4	4	5	5
l ₁				
280	●			
315		●		
355	●	●	●	
400	●	●	●	
450	●	●	●	●
500			●	●
560				●

Siparis Kodu (örnek):

Kalıp Kolonu Konik Uçlu, VDI 3356 = 2022.15.

Kılavuz çapı d₁ 125 mm = 125.

Uzunluk l₁ 355 mm = 355

Siparis No = 2022.15. 125. 355