


FALTENBALG MIT DISTANZSTÜCK




206.91.



Hinweis:

Die Faltenbälge werden komplett mit Distanzstück und zwei Schlauchbindern geliefert. Sondergrößen auf Anfrage.

Einbaubeispiel



206.91. Faltenbalg mit Distanzstück

verwendet für

| Buchsentyp | 2051.2061. | 2051.2061. | 2051.2061. | 2051.2061. | 2051.2061. | 2051.2061. | 2051.2061. | 2081. | 2081. | 2081. | 2081. | 2081. | 2081.2081. |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Säulen- \varnothing d_1 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 | 63 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 63 |
| d^* | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 63 |
| d_2 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 70 |
| d_3 | 32 | 38 | 46 | 55 | 64 | 76 | 76 | 39 | 45 | 54 | 63 | 74 | 94 94 |
| d_4^{**} | 32 | 38 | 48 | 58 | 68 | 79 | 79 | 40 | 45 | 54 | 66 | 80 | 95 95 |
| D_1 | 30 | 30 | 46 | 55 | 62 | 75 | 75 | 32 | 32 | 45 | 52 | 62 | 75 75 |
| D_a | 51 | 56 | 72 | 87 | 86 | 100 | 100 | 54 | 56 | 63 | 96 | 84 | 104 104 |
| a | 13 | 13 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 10 |
| a_1 | 16 | 13 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 10 |
| l_1 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 40 |
| l_{min} | 30 | 25 | 20 | 44 | 25 | 30 | 30 | 37 | 35 | 35 | 25 | 45 | 35 35 |
| l_{max} | 170 | 130 | 100 | 119 | 110 | 130 | 130 | 145 | 110 | 110 | 225 | 165 | 185 185 |

* d = Nenndurchmesser, ** d_4 = Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser

Bestell-Beispiel:

Faltenbalg mit Distanzstück = 206.91.

Nenndurchmesser d 20 mm = 020.

Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser d_4 40 mm = 040

Bestell-Nummer = 206.91. 020. 040