



SOUFFLET DE PROTECTION AVEC EMBOUT DE POSITIONNEMENT LONG



206.92.



Exemple de montage



Remarque :

Les soufflets de protection sont fournis avec embout de positionnement long et deux colliers de serrage.
Autres dimensions sur demande.

206.92. Soufflet de protection avec embout de positionnement long

pour bagues

de guidage	2051. 2061.	2051. 2061.	2051. 2061.	2051. 2061.	2051. 2061.	2051. 2061.	2051. 2061.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.
Ø-colonne d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63
d*	20	25	32	40	50	60	63	20	25	32	40	50	60	63
d ₂	25	30	40	50	60	70	70	25	30	40	50	60	70	70
d ₃	32	38	46	55	64	76	76	39	45	54	63	74	94	94
d ₄ **	32	38	48	58	68	79	79	40	45	54	66	80	95	95
D ₁	30	30	46	55	62	75	75	32	32	45	52	62	75	75
D _a	51	56	72	87	86	100	100	54	56	63	96	84	104	104
a	13	13	20	12	12	12	12	10	10	10	12	12	10	10
a ₁	16	13	20	12	12	10	10	10	10	10	12	12	10	10
l ₁	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
l _{min}	30	25	20	44	25	30	30	37	35	35	25	45	35	35
l _{max}	170	130	100	119	110	130	130	145	110	110	225	165	185	185

*d = Diamètre nominal, **d₄ = Diamètre nominal de commande pour diamètre de bridage

Exemple de commande :

Soufflet de protection avec embout de positionnement long	=	206.92.
Diamètre nominal d	20 mm =	020.
Diamètre nominal de commande pour diamètre de bridage d ₄	40 mm =	040
N° de commande	=	206.92. 020. 040