


RASCADOR




Ejemplo de montaje



206.95.

2061.95.



Descripción:

Los rascadores FIBRO protegen las guías de los útiles de daños y evitan un desgaste prematuro de los elementos de guía cuando se trabaja en ambientes polvorientos.

Los diámetros exteriores de los rascadores corresponden a los portamatrices de fundición normalizados, y pueden colocarse exteriormente o alojarse en el útil.

Nota:

Los rascadores se suministran con 3 tornillos M 4 x 16 DIN 963.

206.95./2061.95. Rascador

Código	d ₁	d ₂	d ₃
206.95.024	24	45	55
206.95.025	25	45	55
206.95.030	30	55	65
206.95.032	32	55	65
206.95.038	38	65	75
206.95.040	40	65	75
206.95.042	42	65	75
206.95.048	48	78	94
206.95.050	50	78	94
206.95.052	52	78	94
206.95.060	60	92	110
206.95.063	63	92	110
2061.95.024	24	50	60
2061.95.025	25	50	60