

BAĞLAMA SETİ

Yaylı bağlama pabucu tutucusu ve civata macunu içeren sıkıştırma kalıbı çeşitleri kutusu

Açıklaması 2140.01.01 gibidir, ancak derin sıkıştırma çenesi yoktur. Bunun yerine 4 adet yaylı pabuç tutacağı bulunmaktadır.



2140.01.02. Bağlama Seti

Siparis No 2140.01.02...10.10	...12.12	...12.14	...16.16	...16.18	...20.20	..20.22	...20.24
Kapasite		M 10×10	M 12×12	M 12×14	M 16×16	M 16×18	M 20×20	M 20×22	M 20×24
Üniversal sıkıştırma destekleri	Ölçüsü.	1 2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3
	No.	4 4 2	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
Merdiven dişli bağlama pabucu	Ölçüsü.	11×80	14×100	14×100	18×125	18×125	22×160	22×160	22×160
	No.	4	4	4	4	4	4	4	4
T kanal civataları DIN 787 (sip. no. 2140.30.)	Ölçüsü.	100 63	125 80	125 80	160 100	160 100	200 125	200 125	-
	No.	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	-
Saplama	Ölçüsü.	80	100	100	125	125	125	125	200 125
	No.	4	4	4	4	4	4	4	4 8
Altıgen somunlar 1,5 ç yüksekliğinde	Ölçüsü.	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	No.	6	4	4	4	4	6	6	6
Konik rondelalar, DIN benzeri model	Ölçüsü.	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	No.	6	6	6	6	6	6	6	6
Uzatma somunları 3,0 ç yüksekliğinde	Ölçüsü.	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M20
	No.	4	4	4	4	4	4	4	4
T kanal temizleyicisi	Ölçüsü.	-	-	14-20	14-20	14-20	14-20	22-32	22-32
	No.	-	-	1	1	1	1	1	1
Halka/açık uçlu İngiliz anahtarı	Ölçüsü.	16×16	18×18	18×18	24×24	24×24	30×30	30×30	30×30
	No.	1	1	1	1	1	1	1	1
Civataları tutan somunlar	Ölçüsü.	-	-	-	-	-	-	-	M 20×24
	No.	-	-	-	-	-	-	-	8
Bağlama pabucu tutucusu	Ölçüsü.	1	2	2	3	3	4	4	4
	No.	4	4	4	4	4	4	4	4
Civata pastası	No.	1	1	1	1	1	1	1	1