


限制导向装置 用于输送带

2195.114.



限制导向装置 用于输送带


描述:
由不锈钢制成的限制导向装置
h = 15 - 100 mm (5 mm 的增量)

说明:
只适用于输送带订购

订购示例:

输送带, 电动		= 2195.
限制导向装置型号		= 114.
导向高度	h = 15 mm	= 015.
带宽	a = 100 mm	= 100.
支架长度	b = 1500 mm	= 1500
订购号		= 2195.114.015.100.1500

2195.115.



限制导向装置 用于输送带


描述:
由不锈钢制成的限制导向装置
h = 25 - 100 mm (5 mm 的增量)

说明:
只适用于输送带订购

订购示例:

输送带, 电动		= 2195.
限制导向装置型号		= 115.
导向高度	h = 25 mm	= 025.
带宽	a = 150 mm	= 150.
支架长度	b = 1500 mm	= 1500
订购号		= 2195.115.025.150.1500

2195.116.



限制导向装置 用于输送带


描述:
钢制钎焊的侧向限制导向装置
h = 10 - 100 mm (5 mm 的增量)

说明:
只适用于输送带订购

订购示例:

输送带, 电动		= 2195.
限制导向装置型号		= 116.
导向高度	h = 10 mm	= 010.
带宽	a = 100 mm	= 100.
支架长度	b = 1500 mm	= 1500
订购号		= 2195.116.010.100.1500

2195.117.



限制导向装置 用于输送带

描述:
由不锈钢制成的盆式限制导向装置 带钢制钎焊加固壁
h = 15 - 100 mm (5 mm 的增量)

说明:
只适用于输送带订购

订购示例:

输送带, 电动		= 2195.
限制导向装置型号		= 117.
导向高度	h = 15 mm	= 015.
带宽	a = 100 mm	= 100.
支架长度	b = 1500 mm	= 1500
订购号		= 2195.117.015.100.1500