


GLISSIÈRE DE LIMITATION POUR CONVOYEUR À BANDE

2195.114.



Glissière de limitation pour convoyeur à bande

Description :

Glissière de limitation en acier inoxydable
h = 15 - 100 mm (en incréments de 5 mm)

Remarque :


Seulement en combinaison avec commande de convoyeur à bande



Exemple de commande :

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Convoyeur à bande | = | 2195. |
| Type de glissière de limitation | = | 114. |
| Hauteur de la glissière | h = 15 mm | = 015. |
| Largeur de la bande | a = 100 mm | = 100. |
| Longueur du châssis | b = 1500 mm | = 1500 |
| N° de commande | = | 2195.114.015.100.1500 |

2195.115.



Glissière de limitation pour convoyeur à bande

Description :

Glissière de limitation en acier inoxydable
h = 25 - 100 mm (en incréments de 5 mm)

Remarque :


Seulement en combinaison avec commande de convoyeur à bande



Exemple de commande :

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Convoyeur à bande | = | 2195. |
| Type de glissière de limitation | = | 115. |
| Hauteur de la glissière | h = 25 mm | = 025. |
| Largeur de la bande | a = 150 mm | = 150. |
| Longueur du châssis | b = 1500 mm | = 1500 |
| N° de commande | = | 2195.115.025.150.1500 |

2195.116.



Glissière de limitation pour convoyeur à bande

Description :

Glissières de limitation latérale en acier brasées
h = 10 - 100 mm (en incréments de 5 mm)

Remarque :


Seulement en combinaison avec commande de convoyeur à bande



Exemple de commande :

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Convoyeur à bande | = | 2195. |
| Type de glissière de limitation | = | 116. |
| Hauteur de la glissière | h = 10 mm | = 010. |
| Largeur de la bande | a = 100 mm | = 100. |
| Longueur du châssis | b = 1500 mm | = 1500 |
| N° de commande | = | 2195.116.010.100.1500 |

2195.117.



Glissière de limitation pour convoyeur à bande

Description :

Glissière de limitation en cuvette, en acier inoxydable avec parois de renforcement brasées, en acier
h = 15 - 100 mm (en incréments de 5 mm)

Remarque :

Seulement en combinaison avec commande de convoyeur à bande



Exemple de commande :

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| Convoyeur à bande | = | 2195. |
| Type de glissière de limitation | = | 117. |
| Hauteur de la glissière | h = 15 mm | = 015. |
| Largeur de la bande | a = 100 mm | = 100. |
| Longueur du châssis | b = 1500 mm | = 1500 |
| N° de commande | = | 2195.117.015.100.1500 |