


GUIADO LATERAL PARA CINTA TRANSPORTADORA

2195.114.



Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable
h = 15 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Nota:


Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora



Ejemplo de código:

Cinta transportadora	=	2195.
Tipo de guiado lateral	=	114.
Altura de la guía	h = 15 mm	= 015.
Anchura de cinta	a = 100 mm	= 100.
Longitud de armazón	b = 1500 mm	= 1500
Código	=	2195.114.015.100.1500

2195.115.



Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable
h = 25 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Nota:


Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora



Ejemplo de código:

Cinta transportadora	=	2195.
Tipo de guiado lateral	=	115.
Altura de la guía	h = 25 mm	= 025.
Anchura de cinta	a = 150 mm	= 150.
Longitud de armazón	b = 1500 mm	= 1500
Código	=	2195.115.025.150.1500

2195.116.



Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiados laterales de acero soldado
h = 10 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Nota:


Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora



Ejemplo de código:

Cinta transportadora	=	2195.
Tipo de guiado lateral	=	116.
Altura de la guía	h = 10 mm	= 010.
Anchura de cinta	a = 100 mm	= 100.
Longitud de armazón	b = 1500 mm	= 1500
Código	=	2195.116.010.100.1500

2195.117.



Guiado lateral para cinta transportadora

Descripción:

Guiado lateral de acero inoxidable con paredes de refuerzo de acero soldadas
h = 15 - 100 mm (en incrementos de 5 mm)

Nota:

Solamente junto con el pedido de la cinta transportadora



Ejemplo de código:

Cinta transportadora	=	2195.
Tipo de guiado lateral	=	117.
Altura de la guía	h = 15 mm	= 015.
Anchura de cinta	a = 100 mm	= 100.
Longitud de armazón	b = 1500 mm	= 1500
Código	=	2195.117.015.100.1500