


CONVOYEUR À BANDE, ÉLECTRIQUE

2195.302.



2195.302. Convoyeur à bande, électrique

b	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000
a													
30								•	•	•	•	•	•
50								•	•	•	•	•	•
75						•	•	•	•	•	•	•	•
100						•	•	•	•	•	•	•	•
125				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Capacité de charge de la bande :

Largeur de la bande a	kg par m courant
30- 50- 75	4
100-125-150	7
175-200-225	10
250-275-300	15

Pour plus d'informations voir la description et la directive de commande.

Exemple de commande :

Convoyeur à bande, électrique	= 2195.
Type 302	= 302.
Largeur de la bande a = 100 mm	= 100.
Longueur nominale de la bande b = 2500 mm	= 2500.
Vitesse de la bande	= 1
Tension du moteur 400 V	= 3
Position du moteur	= 1
Commande du moteur	= 1
N° de commande	= 2195.302. 100. 2500.1 3 1 1