


# PRZENOŚNIKI TAŚMOWE, ELEKTRYCZNE

2195.402.



## 2195.402. Przenośniki taśmowe, elektryczne

b	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000
a															
30										•	•	•	•	•	•
50										•	•	•	•	•	•
75								•	•	•	•	•	•	•	•
100								•	•	•	•	•	•	•	•
125							•	•	•	•	•	•	•	•	•
150							•	•	•	•	•	•	•	•	•
175						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
275				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Nośność:

Szerokość taśmy a                      kg na metr bieżący

30- 50- 75	5
100-125-150	10
175-200-225	14
250-275-300	17
350-400-450	20
500	24

Szczegółowe informacje patrz Opis i wytyczne dot. zamawiania.

### Przykład zamówienia:

Przenośniki taśmowe, elektryczne	= 2195.
Typ 402	= 402.
Szerokość taśmy                      a = 100 mm	= 100.
Znamionowa długość taśmy                      b = 2500 mm	= 2500.
Prędkość taśmy	= 1
Silnik 400 V	= 3
Położenie silnika	= 1
Sterowanie silnikiem	= 1
Numer katalogowy	= 2195.402. 100. 2500.1 3 1 1