


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, SBOZZO, PER CARICO LEGGERO

2202.




2202. Punzone da tranciatura a cambio rapido, sbizzo, per carico leggero

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	l / (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●						
10 / (2)	8		●	●	●	●	●	●					
13 / (3)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20 / (5)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2202.7G



Lunghezza: l
100 mm
Diametro: d₂
32 mm
Tipo:
leggero
Esecuzione:
sbizzo
Punzone da tranciatura:
senza spina di espulsione

Lettera indicativa
= (G)
Cifra indicativa
= (7)
Cifra indicativa
= (2)
Cifra indicativa
= (0)
= 22

Materiale:

HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.