


BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, KADEMESİZ, HAFİF HİZMET

2202.




2202. Bilya-kilitlemeli Zımba, Kademesiz, hafif hizmet

d ₂ / Sipariş No	d ₅	l / (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
6 / (1)	6		●	●	●	●	●						
10 / (2)	8		●	●	●	●	●	●	●				
13 / (3)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

2202.7G



Uzunluk: l

100 mm

Çap: d₂

32 mm

Tip:

hafif hizmet

Uygulama:

Yuvarlak

Zımba:

itici pim olmadan

Sipariş kodu karakteri

= (G)

Sipariş No

= (7)

Sipariş No

= (2)

Sipariş No

= (0)

= 22

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

Yürütme:

Gövde hassas taşlanmıştır.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.