



BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, UÇ GÖVDEDEN BÜYÜK, BLANK, HAFİF HİZMET

2204.




2204. Bilya-Kilitlemeli zımba, uç gövdeden büyük, blank, hafif hizmet

d ₂ / Sipariş No	d ₅	P	l ₁ / Sipariş No	l (Sipariş kodu karakteri)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	32	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
16 / (4)	8	38	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
20 / (5)	8	40	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
25 / (6)	8	44	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●
32 / (7)	8	50	19 / (2) 30 / (4)		●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

2204.4F4.3800



Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 38 mm

Kesme Boyu: l₁

30 mm

Uzunluk: l

90 mm

Çap: d₂

16 mm

Tip:

Geniş kesme ağız, hafif hizmet

Uygulama:

Yuvarlak

Zımba:

itici pim olmadan

= 3800

Sipariş No

= (4)

Sipariş kodu karakteri

= (F)

Sipariş No

= (4)

Sipariş No

= (4)

Sipariş No

= (0)

= 22

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

Yürütme:

Gövde ve Dış çap hassas Taşlanmış.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.