


RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, OSAZENÉ, KULATÝ, PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



2213.



2213. Rychlovýměnné střížníky, osazené, Kulatý, pro velké zatížení

| d ₂ / Objednací číslo | d ₅ | P | l ₁ / Objednací číslo | l (Objednací písmeno) | 63 (C) | 71 (D) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) | 110 (H) | 125 (J) |
|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 10 / (2) | 10 | 1,6 - 9,9 | 13(1) 19(2) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 / (3) | 12 | 5 - 12,9 | 13(1) 19(2) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 / (4) | 12 | 8 - 15,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 / (5) | 12 | 12 - 19,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 / (6) | 12 | 16 - 24,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 / (7) | 12 | 24 - 31,9 | 13(1) 19(2) 25(3) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 / (9) | 12 | 30 - 39,9 | 19(2) 25(3) 30(4) | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

l₁=10 když je P < 2,20

Materiál:

HSS

Tvrlost 62 ± 2 HRC


Provedení:

Dřík a střížný průměr jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Příklad objednávky:

2213.7G2.2450



Tvar: kulatý

P = Ø 24,5 mm

Délka osazení: l₁

19 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

32 mm

Typ:

těžký

Provedení:

kulatý

Střížník:

bez odlepovače

= 2450

Objednací číslo

= (2)

Objednací písmeno

= (G)

Objednací číslo

= (7)

Objednací číslo

= (3)

Objednací číslo

= (1)

= 22