


# POINÇON À BILLE, ÉPAULÉ, TROU OBLONG, FORTE CHARGE




## 2243. Poinçon à bille, épaulé, trou oblong, forte charge

d <sub>2</sub> / Chiffre de référence	W <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	1,6	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	4,5	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	6	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	10	24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12,5	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	14	39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

l<sub>1</sub>=10 si W < 2,20

### Exemple de commande :

**2243.3E2.1215.0915.B**



#### Angle:

90°

#### Forme: Trou oblong, Largeur W

W = 9,15 mm

#### Forme: Trou oblong, Longueur P

P = 12,15 mm

#### Longueur épaulement: l<sub>1</sub>

19 mm

#### Longueur: l

80 mm

#### Diamètre: d<sub>2</sub>

13 mm

#### Type:

forte charge

#### Exécution:

Trou oblong

#### Poinçon de découpe:

sans éjecteur

#### Lettre de référence

= (B)

= 0915

= 1215

#### Chiffre de référence

= (2)

#### Lettre de référence

= (E)

#### Chiffre de référence

= (3)

#### Chiffre de référence

= (3)

#### Chiffre de référence

= (4)

= 22

### Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

### Exécution :

Corps et embout profilé superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.