


RYCHLOVÝMĚNNÉ HLEDÁČKY, S KUŽELOVÝM HROTEM, PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ

2262.




2262. Rychlovýměnné hledáčky, s kuželovým hrotem, pro lehké zatížení

d ₂ / Objednáací číslo	d ₅	P	l ₁ / Objednáací číslo	N	I (Objednáací písmeno)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30			●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35			●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2262.4G3.1410



Tvar: kulatý

P = Ø 14,1 mm

Délka osazení: l₁

25 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

16 mm

Typ:

lehký

Provedení:

hledáček kuželový hrot

Střížník:

bez odlepovače

= 1410

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (4)

Objednáací číslo

= (2)

Objednáací číslo

= (6)

= 22

Materiál:

HSS

Tvrдость 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík a hledáček jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.