


PILOTE À BILLE, À EMBOUT CONIQUE, CHARGE LÉGÈRE

2262.




2262. Pilote à bille, à embout conique, charge légère

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	P	l ₁ / Chiffre de référence	N	l (Lettre de référence)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30			●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35			●	●	●	●	●	●	●

Exemple de commande :

2262.4G3.1410



Forme: Rond

P = Ø 14,1 mm

Longueur épaulement: l₁
25 mm

Longueur: l
100 mm

Diamètre: d₂
16 mm

Type:
charge légère

Exécution:
Pilote à embout conique

Poinçon de découpe:
sans éjecteur

= 1410

Chiffre de référence
= (3)

Lettre de référence
= (G)

Chiffre de référence
= (4)

Chiffre de référence
= (2)

Chiffre de référence
= (6)

= 22

Matière :

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution :

Corps et pilote superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.