


PILOTE À BILLE, À EMBOUT PARABOLIQUE, CHARGE LÉGÈRE



2272.



2272. Pilote à bille, à embout parabolique, charge légère

d ₂ / Chiffre de référence	d ₅	P	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)				●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)				●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)				●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)					●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)						●	●	●

Matière:

HSS

Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution:

Corps et pilote superfinis.

Fabrication spéciale sur demande.

Remarque:

Les 2 mm de longueur assurent un guidage parfait avant que le poinçon vienne en contact avec la tôle.

Longueur du embout parabolique N :


= 8 mm si P ≤ 10 mm

= 12 mm si P 10,1 mm - 15 mm

= 15 mm si P > 15 mm

Exemple de commande :

2272.4G3.1410



Forme: Rond

P = Ø 14,1 mm

Longueur épaulement: l₁
25 mm

Longueur: l
100 mm

Diamètre: d₂
16 mm

Type:
charge légère

Exécution:
Pilote à embout parabolique

Poinçon de découpe:
sans éjecteur

= 1410

Chiffre de référence
= (3)

Lettre de référence
= (G)

Chiffre de référence
= (4)

Chiffre de référence
= (2)

Chiffre de référence
= (7)

= 22