


TRANSPORTER ELEKTRYCZNA - AKCESORIA

KABEL SYGNAŁOWY PROSTY, DO PRASY



Obłożenie:

M12 - Wtyczka
4-stykowe /
Kodowanie A



1 (brązowy)	= Start/Stop	Wejście cyfrowe 24 V DC	= Start
2 (biały)	= Błąd	Wyjście cyfrowe 24 V DC	= Błąd
3 (niebieski)	= 0 V DC	Wspólnie 0 V DC	= 0 V
4 (czarnym)	= Jednostka sterująca	Wyjście cyfrowe 24 V DC	= OK

Wyjście	
Warunki	Pin 2
Błąd	24 V / (+) 24 V*
OK	0 V

Wejście	
Warunki	Pin 1
uruchomione	24 V / (+) 24 V*
zatrzymane	0 V

*dla jednostki sterującej bez wyjścia bezpotencjałowego

Opis:

Kabel sygnałowy łączy jednostkę sterującą z prasą/maszyną produkcyjną.

2299.60.81.01. Kabel sygnałowy prosty, do prasy

Numer katalogowy	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10