


## TAŞIYICI ELEKTRİKLİ - AKSESUARLAR DÜZ SİNYAL KABLOSU, PRES İÇİN



Tahsis:

M12 - Soket  
4-kutuplu /  
A kodlu



1 (Kahverengi) = Başlat/durdur	Dijital giriş 24 V DC	= Başlat
2 (beyaz) = Hata	Dijital çıkış 24 V DC	= Hata
3 (mavi) = 0 V DC	Genel 0 V DC	= 0 V
4 (siyah) = Kumanda ünitesi	Dijital çıkış 24 V DC	= TAMAM

Koşullar	Çıkış	Pin 2	Pin 4
Hata	24 V / (+) 24 V*	0 V	0 V
TAMAM	0 V	24 V / (+) 24 V*	24 V / (+) 24 V*

Koşullar	Giriş	Pin 1	Pin 3
Başlatıldı	24 V / (+) 24 V*	-0 V	-0 V
Durduruldu	0 V	-0 V	-0 V

\*potansiyelsiz çıkışlı kumanda ünitesi için

### Tanım:

Sinyal kablosu kumanda ünitesi pres/üretim makinesi ile bağlar.

### 2299.60.81.01. Düz sinyal kablosu, pres için

Sipariş No.	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10