


电动输送装置 CLEAN LINE



2299.61.1□100.



描述:

电动输送装置简化了自动化,提高了能源效率并降低了噪音污染。电动输送装置可通过机械方式调节速度,并根据任务类型进行输送、分拣或分离。主要用于食品和制药业。

材料:

由不锈钢和阳极氧化铝制成

订购提示:

CLEAN LINE 电动输送装置的订购编号,
无 连接电缆 (2299.60.82.0x.xx)

带控制单元, 230 V:

2299.61.18100.01 MINI
2299.61.14100.01 COMPACT
2299.61.12100.01 MINI

备用品无控制单元, 230 V:

2299.61.18100.00 MINI
2299.61.14100.00 COMPACT
2299.61.12100.00 MAX

说明:

必须单独订购连接电缆、控制单元-输送装置,也可选择信号电缆、控制单元-压力机。
有关电气连接、控制单元和槽固定装置的详细信息,参见附件。

供货范围中包括用以固定输送装置的 DIN ISO 4762 标准 不锈钢 A2 圆柱头螺栓。

2299.61. 电动输送装置 CLEAN LINE


订购编号	a ₁	a ₂	b ₁	c ₁	c ₂	c ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	m ₁	s
2299.61.18100.00	220	271	118	38.7	33.5	20.9	6.3	10	206	70	7	25	107	100	M5	3
2299.61.14100.00	250	305	128	47	41	27	8.2	13.5	230	70	10	58	100	110	M6	4
2299.61.12100.00	260	316	138	68	61	38	8.2	13.5	238	70	11	58	105	110	M6	6

规格	MINI	KOMPAKT	MAX
最大运输重量(无槽) [kg]	10	20	40
最大槽重量 [kg]	4	8	16
行程	20	20	20
输送速度(可以机械方式调整) [m/min.]	4 - 8	4 - 8	4 - 8
警报系统(运动传感器)	集成	集成	集成
启动/停止	通过 PLC 控制	通过 PLC 控制	通过 PLC 控制
电机和过载保护	集成	集成	集成
噪音排放 [dB-A]	60	60	60
能量吸收 [kW]	0.05	0.07	0.15
电气连接, 控制单元	M23	M23	M23
防护等级	IP66	IP66	IP66
体重 [kg]	2.65	3.7	6.3
温度范围(允许的环境温度)	20度到+100度	20度到+100度	20度到+100度

电动输送装置 - 附件

控制单元 CLEAN LINE, 信号电缆, 连接电缆

2299.61.1 □ 100.12



描述:
控制单元是用来控制输送装置的电气模块。

材料:
压铸铝
IP67

技术参数:
应用温度范围: -20度到+40度 (环境温度许可范围)

说明:
为了易于散热, 控制单元必须安装在金属表面上。对输送装置进行电气连接前, 请检查槽是否可以在行进方向上自由移动。

供货范围中包括,
电源连接 (含 USA 和 GB 插头),
符合 DIN EN ISO 4762 标准的 M4 x 20 (2 个) 不锈钢 A2 固定螺栓

2299.61. 控制单元 CLEAN LINE

订购编号	接口 [V]	能量需求 [A]
2299.61.12100.12	230	1,2 - 2,2
2299.61.14100.12	230	0,75 - 1,7
2299.61.18100.12	230	0,55 - 1,3

1 相 110-230 V, 50-60 Hz, 接地连接

1 - 切换 PLC 和手动运行模式

 PLC 运行模式:
在此位置, 通过直信号电缆 (M12 插头) 控制启动/停止功能。

 手动运行模式:
在此位置, 通过控制单元控制启动/停止功能。

2 - 2299.60.81.01. 直信号电缆, 用于压力机
单独订购

订购编号	l [m]
2299.60.81.01.03	3
2299.60.81.01.05	5
2299.60.81.01.10	10

更多信息, 请参见直信号电缆目录页

3 - 2299.60.82.01. 连接电缆 直-直, 控制单元 - 输送装置
单独订购

订购编号	l [m]
2299.60.82.01.03	3
2299.60.82.01.05	5
2299.60.82.01.10	10
2299.60.82.01.15	15

2299.60.82.02. 连接电缆 直-90°, 控制单元 - 输送装置
单独订购

订购编号	l [m]
2299.60.82.02.03	3
2299.60.82.02.05	5
2299.60.82.02.10	10
2299.60.82.02.15	15