


# VÁLCOVÝ KOLÍK DLE DIN EN ISO 8734

2351.1.



## Materiál:

ocel  
Tvrdost 60 ± 2 HRC

## Provedení:

cementované, kalené, jemně broušené

## 2351.1. Válcový kolík dle DIN EN ISO 8734

| d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | r   | l <sub>1</sub> | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |  |
|----------------|----------------|-----|----------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| 1              | 0,4            | 1   |                | • | • | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
| 1,5            | 0,5            | 1,6 |                | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
| 2              | 0,6            | 2   |                | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |     |     |  |
| 2,5            | 0,7            | 2,5 |                | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 3              | 0,8            | 3   |                | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 4              | 1              | 4   |                |   | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 5              | 1,2            | 5   |                |   | • | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 6              | 1,5            | 6   |                |   |   | • | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 8              | 1,8            | 8   |                |   |   |   | • | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 10             | 2              | 10  |                |   |   |   |   | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 12             | 2,5            | 12  |                |   |   |   |   |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 14             | 2,5            | 16  |                |   |   |   |   |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 16             | 3              | 16  |                |   |   |   |   |    |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |
| 20             | 4              | 20  |                |   |   |   |   |    |    |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •   | •   |  |

## Příklad objednávky:

Válcový kolík dle DIN EN ISO 8734 = 2351.1.  
 Průměr d<sub>1</sub> 6 mm = 0600.  
 Délka l<sub>1</sub> 8 mm = 008  
 Objednáací číslo = 2351.1.0600.008