

塞规套装存放于保存箱中

塞规支架

保存箱



240.51/52 塞规套装存放于保存箱中 小

结构:

91 个塞规, DIN 2269, \varnothing 1-10 mm, 尺寸按 0.1 mm 递增, 整套存放于保存箱中, 箱中有标注尺寸的带孔嵌板。
 \varnothing 3 mm 以上的塞规均标注有尺寸。

订购提示:

质量等级 I = 240.51
质量等级 II = 240.52

240.41/42 塞规套装存放于保存箱中 大

结构:

273 个塞规, DIN 2269, \varnothing 1-10 mm, 尺寸按 0.1 mm 递增。每个塞规尺寸都再次扩展, 尺寸范围分别下限 -0.01 mm 和上限 $+0.01$ mm, 整套存放于保存箱中, 箱中有标注尺寸的带孔嵌板。
 \varnothing 3 mm 以上的塞规均标注有尺寸。

订购提示:

质量等级 I = 240.41
质量等级 II = 240.42

说明:

特殊品种 可根据您要求的规格提供质量等级 I 级和 II 级的产品。
 \varnothing 3 mm 以上的塞规均标注有尺寸。



240.45. 塞规支架

结构:

这种塞规夹持器可以同时夹持两只在同一公差带范围的塞规(例如通端和止端尺寸, 无塞规)

订购提示:

直径范围
从 1 - 2 = 240.45.1
从 2 - 4 = 240.45.2
从 4 - 6 = 240.45.3
从 6 - 8 = 240.45.4
从 8 - 10 = 240.45.5



240.91/92 保存箱, 无内容

结构:

木制保存箱, 用于规整有序地存放塞规。不含塞规。不含标注尺寸的带孔嵌板。

订购提示:

大型分类约 270 件, 外形尺寸约为 $250 \times 90 \times 390$ = 240.91
小型分类约 90 件, 外形尺寸约为 $155 \times 90 \times 285$ = 240.92