

# TEST PIMI TIPI SAKLAMA KUTUSUNDA ÖLÇME PIMI TUTUCULARI TAHTA KUTULAR



## 240.51/52 Test pimi tipi saklama kutusunda Az

### Yürütme:

91 test pimi, DIN 2269,  $\phi$  1-10 mm arası 0,1 mm artar, saklama kutusunda, delikli ve ölçülü takım.  
 $\phi$  3 mm üzerinde test pimlerinin ölçüsü işaretlenmiştir.

### Sipariş bilgisi:

Sınıf I-Hassasiyet = 240.51  
Sınıf II-Hassasiyet = 240.52

## 240.41/42 Test pimi tipi saklama kutusunda Fazla

### Yürütme:

273 test pimi, DIN 2269,  $\phi$  1-10 mm arası 0,1 mm artar. Her test pimi boyutuna -0,01 mm alt ölçü ve +0,01 mm üst ölçü eklenmiştir; saklama kutusunda, delikli ve ölçülü takım.  
 $\phi$  3 mm üzerinde test pimlerinin ölçüsü işaretlenmiştir.

### Sipariş bilgisi:

Sınıf I-Hassasiyet = 240.41  
Sınıf II-Hassasiyet = 240.42

### Not:

Özel seçenekler tercihinize göre I ve II. sınıf kalite seçenekleri mevcuttur.  
 $\phi$  3 mm üzerinde test pimlerinin ölçüsü işaretlenmiştir.



## 240.45. Ölçme pimi tutucuları

### Yürütme:

Ölçme pimi tutucuları, iki pim taşıyabilmek için çift taraflıdır, ölçme pimleri olmadan.

### Sipariş bilgisi:

Çaplar  
en az 1 – 2 = 240.45.1  
en az 2 – 4 = 240.45.2  
en az 4 – 6 = 240.45.3  
en az 6 – 8 = 240.45.4  
en az 8 –10 = 240.45.5



## 240.91/92 Tahta kutular, içi boş

### Yürütme:

Ahşap saklama kutusu test pimlerini korur ve düzenli şekilde muhafaza eder. Test pimi yok. Ölçülü ve delikli takım yok.

### Sipariş bilgisi:

Dış ölçüleri yakl. 250x90x390 olan yakl. 270 adet içeren büyük set için = 240.91  
Dış ölçüleri yakl. 155x90x285 olan yakl. 90 adet içeren küçük set için = 240.92