




## BOUCHON FILETÉ (SERVANT DE SUPPORT RÉGLABLE POUR RESSORT)

241.00.1.



Exemple de montage



bloquer avec  
LOCTITE  
Typ 281.243

Ressort de compression hélicoïdal  
spécial à commander séparément  
voir le programme de ressorts

### Description :

On peut employer le bouchon fileté comme support réglable pour ressort. Le programme comporte le bouchon fileté pour les dimensions les plus courantes de diamètre de ressort de  $\varnothing$  10 à 40. Ce bouchon convient pour les types de ressort 241.14. à .17.

On obtient les avantages d'application suivants:

- Précontrainte réglable du ressort depuis la face arrière de la plaque sans démontage des plaques d'outil.
- Echange de ressorts de l'extérieur sans démontage des plaques d'outil.
- Perçages débouchant dans la plaque support de ressort au lieu des perçages borgnes.

### 241.00.1. Bouchon fileté (servant de support réglable pour ressort)

N° de commande	d	l	s	ø du ressort	D <sub>h</sub>
241.00.1.12	M12x1,5	10	6	10	10,5
241.00.1.14	M14x1,5	10	6	12,5	12,5
241.00.1.18	M18x1,5	10	8	16	16,5
241.00.1.22	M22x1,5	10	8	20	20,5
241.00.1.28	M28x1,5	12	10	25	26,5
241.00.1.35	M35x1,5	12	10	32	33,5
241.00.1.42	M42x1,5	12	10	40	40,5