




YAY SIKIŞTIRMA İÇİN AYAR VIDALARI

241.00.1.



Montaj Örneği



sabitlenme;
LOCTITE
Typ 281.243

Ayırmak için yay
Sipariş için - bkz: Yüksek
Performans Çelik Yaylar

Tanım:

Bu ayar vidaları, ayarlanabilir yay stoperi olarak kullanılabilirler. ϕ 10 dan ϕ 40'a kadar tüm standart yaylar için mevcuttur. Ayar vidaları 241.14. ten 241.17. ya kadar olan yaylar için uygundur

Kullanımları şu avantajları sağlar:

- Yay gerilimi hiç bir demonte işlemi yapmaksızın alt yastıktan ayarlanır.
- Yay hiç bir demonte işlemi yapmadan değiştirilebilir.
- Yayı yerleştirmek için kör delik yerine açık delik açılır.

241.00.1. Yay Sıkıştırma için Ayar Vidaları

Sipariş No.	d	l	s	Yay ϕ	D_n
241.00.1.12	M12x1,5	10	6	10	10,5
241.00.1.14	M14x1,5	10	6	12,5	12,5
241.00.1.18	M18x1,5	10	8	16	16,5
241.00.1.22	M22x1,5	10	8	20	20,5
241.00.1.28	M28x1,5	12	10	25	26,5
241.00.1.35	M35x1,5	12	10	32	33,5
241.00.1.42	M42x1,5	12	10	40	40,5