



## PERNO CON VALONA DISCO DE POSICIONADO

244.12.



Ejemplo de montaje



244.12. Perno con valona

ø muelle	20	25	32	40
d <sub>1</sub>	20	20	32	32
d <sub>2</sub>	M6	M8	M10	M12
d <sub>3</sub>	25,3	25,3	38	38
SW	15	15	27	27

**Material:**

Núm. 1.7131 con temple superficial


**Ejemplo de código:**

Perno con valona = 244.12.


Diámetro de muelle ø muelle 32 mm = 32

Código = 244.12. 32

244.13.



Ejemplo de montaje



244.13. Disco de posicionado

ø muelle	20	25	32	40
d <sub>1</sub>	20	20	32	32
d <sub>2</sub>	7	9	11	14

**Material:**

Núm. 1.7131

**Ejemplo de código:**

Disco de posicionado = 244.13.

Diámetro de muelle ø muelle 32 mm = 32

Código = 244.13. 32