


PRUŽINOVÁ JEDNOTKA PRO PRUŽINA FIBROFLEX

244.14.0.



244.14.0. Pružinová jednotka pro pružina FIBROFLEX

Provedení:

Pružinová jednotka se skládá z:

Šroub s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Podložka 244.6.

Distanční trubka 244.9.

Podložka 244.10.

Elastomerovou pružinu objednávejte zvlášť: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.


ø pružiny	d ₁ × s	h*	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	s ₂
25	10 × 1,8		M6	18	32	3	4
32	12 × 1,8		M8	18	40	3	5
40	12 × 1,8		M8	30	50	4	5
50	16 × 2,5		M10	30	60	4	6
63	16 × 2,5		M10	30	80	4	8
80	20 × 3,5		M12	30	100	4	10
100	20 × 3,5		M12	30	120	4	12
125	25 × 4,5		M16	39	150	6	15

* h = Délka distanční trubky 244.9.

Příklad objednávky:

Pružinová jednotka pro pružina FIBROFLEX	=	244.14.
uvolněná	=	0.
pro ø pružiny = 40 mm	=	040.
Délka distanční trubky h = 48 mm	=	048
Objednací číslo	=	244.14. 0. 040. 048

2441.14.1.



2441.14.1. Pružinová jednotka pro pružina FIBROFLEX

Provedení:

Pružinová jednotka se skládá z:

Šroub s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Podložka 244.6.

Distanční trubka 244.9.

Podložka 244.10.

Závitová podložka 2441.14.

Elastomerovou pružinu objednávejte zvlášť: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.

ø pružiny	d ₁ × s	h*	d ₂	d ₃	d ₄	s ₁	s ₂	s ₃
25	10 × 1,8		M6	20	32	3	4	5
32	12 × 1,8		M8	20	40	3	5	5
40	12 × 1,8		M8	20	50	4	5	5
50	16 × 2,5		M10	22	60	4	6	6
63	16 × 2,5		M10	22	80	4	8	8
80	20 × 3,5		M12	28	100	4	10	10
100	20 × 3,5		M12	28	120	4	12	12

* h = Délka distanční trubky 244.9.

Příklad objednávky:

Pružinová jednotka pro pružina FIBROFLEX	=	2441.14.
předpružená	=	1.
pro ø pružiny = 40 mm	=	040.
Délka distanční trubky h = 48 mm	=	048
Objednací číslo	=	2441.14. 1. 040. 048