


YAY ÜNİTESİ İÇİN ELASTOMER YAY

244.14.0.



244.14.0. Yay ünitesi için elastomer yay

Yürütme:

Yay ünitesi oluşmaktadır:

İmbus civata DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Yay destek rondelası 244.6.

Aralık tüpü 244.9.

Disk 244.10.

Elastomer yay ayrı olarak sipariş edilir: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.

Yay ϕ	$d_1 \times s$	h^*	d_2	d_3	d_4	s_1	s_2
25	10 x 1,8		M6	18	32	3	4
32	12 x 1,8		M8	18	40	3	5
40	12 x 1,8		M8	30	50	4	5
50	16 x 2,5		M10	30	60	4	6
63	16 x 2,5		M10	30	80	4	8
80	20 x 3,5		M12	30	100	4	10
100	20 x 3,5		M12	30	120	4	12
125	25 x 4,5		M16	39	150	6	15

* h = aralık tüpü uzunluğu 244.9.

Siparis Kodu (örnek):

Yay ünitesi için elastomer yay = 244.14.


yüksüz = 0.

yay ϕ için = 40 mm = 040.

Aralık tüpü uzunluğu h = 48 mm = 048

Siparis No = 244.14. 0. 040. 048

2441.14.1.



2441.14.1. Yay ünitesi için elastomer yay

Yürütme:

Yay ünitesi oluşmaktadır:

İmbus civata DIN EN ISO 4762 (12.9) 2192.12.

Yay destek rondelası 244.6.

Aralık tüpü 244.9.

Disk 244.10.

Diş açılmış disk 2441.14.

Elastomer yay ayrı olarak sipariş edilir: 246.5., 246.6., 246.7., 2461.2., 2461.4.

Yay ϕ	$d_1 \times s$	h^*	d_2	d_3	d_4	s_1	s_2	s_3
25	10 x 1,8		M6	20	32	3	4	5
32	12 x 1,8		M8	20	40	3	5	5
40	12 x 1,8		M8	20	50	4	5	5
50	16 x 2,5		M10	22	60	4	6	6
63	16 x 2,5		M10	22	80	4	8	8
80	20 x 3,5		M12	28	100	4	10	10
100	20 x 3,5		M12	28	120	4	12	12

* h = aralık tüpü uzunluğu 244.9.

Siparis Kodu (örnek):

Yay ünitesi için elastomer yay = 2441.14.

önyükleme = 1.

yay ϕ için = 40 mm = 040.

Aralık tüpü uzunluğu h = 48 mm = 048

Siparis No = 2441.14. 1. 040. 048