

PŘÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVÝCH PRUŽIN PROPOJENÝ SYSTÉM, KÓNUS 24° MIKRO

2480.00.27.01

Hadicová přípojka M8x1

Upozornění k objednávce:

nejkratší výrobní délka:


- 90 mm bez ochrany proti zlomu
- 150 mm ochrana proti zlomu z jedné strany
- 300 mm ochrana proti zlomu z obou stran
- minimální poloměr ohybu: R20 mm

*měřicí hadici lze dodat v následujících délkách:

- 5 mm odstupňování ≤ 1000 mm
- 10 mm odstupňování > 1000 mm
- 100 mm odstupňování > 4000 mm
- 500 mm odstupňování > 6000 mm

2480.00.27.01.

Propojovací hadice Mikro s kónusem 24°, oboustranně přímá
(propojovací hadice, těsnící kužel s převlečnou matkou a O-kroužkem)




2480.00.27.01.....1

Jednostranný spirálový chránič proti ohybu



2480.00.27.01.....2

Oboustranný spirálový chránič proti ohybu




Příklad objednávky:

Hadicová přípojka M8x1	= 2480.00.27.01.	Hadicová přípojka M8x1	= 2480.00.27.01.
l = 90 mm	= 0090	l = 90 mm	= 0090.
Objednávací číslo	= 2480.00.27.01. 0090	Ochrana proti zlomu z jedné strany	= 1
		Objednávací číslo	= 2480.00.27.01. 0090. 1

2480.00.23.12.01

Hadicová spona
pro měřicí hadici DN2 (Ø5 mm)



Materiál:


polyamid

Upozornění:

Dodávka bez šroubů

2192.50.04.012

Samořezný šroub DIN 7516
M4x12



Upozornění:

samořezné,
Ø otvoru závitu = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Spirálová ochrana proti ořezu
pro dodatečné umístění na hadici



Objednávací číslo	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

Vnitřní ø 7 mm
pro vnější ø hadicemax. 5-11 mm
-30°C do
Teplotní rozsah +100°C

Popis:

Spirálová ochrana proti ořezu. Je odolná proti vodě, oleji, hydraulickým kapalinám, benzínu a jiným médiím.

Materiál:

polyamid