

RĘCZNA, ELEKTRYCZNA PRASA DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK WĘŻY CIŚNIE- NIOWYCH (AKUMULATOROWA) NOŻYCE DO WĘŻY CIŚNIENIOWYCH



2480.00.54.20 Ręczna, elektryczna prasa do zaciskania końcówek węży ciśnieniowych (akumulatorowa)

Ręczna, elektryczna prasa do zaciskania końcówek węży ciśnieniowych (akumulatorowa), do średnic znamionowych węży DN2

Opis:

Elektryczna ręczna prasa, służy do zaciskania następujących systemów węży:

- System Minimes 2480.00.23.
- System połączeń mikro ze stożkiem 24° 2480.00.27.01

Dzięki elektro-hydraulicznemu napędowi (zasilanego akumulatorem), prasa ręczna umożliwia łatwe i szybkie zaciskanie końcówek węży bezpośrednio w narzędziu. Dokładną siłę prasy zapewnia jej sterowanie gdzie sygnały dźwiękowe pomagają kontrolować proces. Elektryczna prasa odznacza się bardzo szybkim działaniem.

W zakres dostawy wchodzi: Prasa ręczna z akumulatorem, głowica zaciskająca, ładowarka, walizka.

Dane techniczne:

Siła prasy [kN/t]	15 / 1,5
Liczba skoków	ok. 150 dot. 1,5 Ah
Głowica zaciskająca	ok. 350° obrotowa
Napęd	własny, akumulatorowy
Naprężenie rozciągające [V]	18
Moc [Ah]	1.5
Czas ładowania akumulatorów	15
Wymiary (lxbxh)	377x75x116
Waga [kg]	2.3

Dostępność armatury i węży:

Do systemu Minimes

2480.00.23.00.	Wąż 630 bar z dziurkowanym płaszczem zewnętrznym DN2*
2480.00.23.01.V	Przyłącze, proste, opakowanie, DN2 - 1215
2480.00.23.01.V.025	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie, DN2 - 1215/ 25 szt.
2480.00.23.01.V.050	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie, DN2 - 1215/ 50 szt.
2480.00.23.01.V.100	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie, DN2 - 1215/ 100 szt.
2480.00.23.02.V	Przyłącze, 90°, opakowanie, DN2 - 1215
2480.00.23.02.V.025	Przyłącze śrubowe, 90°, opakowanie, DN2 - 1215/ 25 szt.
2480.00.23.02.V.050	Przyłącze śrubowe, 90°, opakowanie, DN2 - 1215/ 50 szt.
2480.00.23.02.V.100	Przyłącze śrubowe, 90°, opakowanie, DN2 - 1215/ 100 szt.

System połączeń mikro ze stożkiem 24°

2480.00.23.00.	Wąż 630 bar z dziurkowanym płaszczem zewnętrznym DN2*
2480.00.27.01.V	Przyłącze proste, opakowanie
2480.00.27.01.V.025	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie/ 25 szt.
2480.00.27.01.V.050	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie/ 50 szt.
2480.00.27.01.V.100	Przyłącze śrubowe, proste, opakowanie/ 100 szt.

* Węże należy zamawiać w pełnych metrach, np.:
zamówienie dot. węża DN2, dł. 10 m = 2480.00.23.00.0010

2480.00.54.03

Nożyce do węży ciśnieniowych

