



# DISTANČNÍ KUS S PEREM PRO ODLEHČENÍ NÁSTROJE



2533.20.



## Příklad montáže



## Popis:

Distanční kusy s perem se do nástroje vkládají za účelem skladování a přepravy.

## Materiál:

Distanční kus: Greenamid PA6 (GF30), barva: žlutá

Pružinář: Polyuretan

Pouzdro: ocel s žlutým nátěrem

## 2533.20. Distanční kus s perem pro odlehčení nástroje

Objednací č.	$d_2$	$d_1$	s	l	m	$d_4^*$	Síla pružiny [daN]	max. Nosnost v páru [daN]
2533.20.040	60,5	39,8	10	84	M8	6,8	600	6 000
2533.20.050	72,5	49,8	10	95,5	M10	8,6	800	7 500
2533.20.063	87	62,8	10	103	M10	8,6	1 250	9 400
2533.20.080	109	79,8	10	105,5	M10	8,6	2 300	12 000
2533.20.100	129	99,8	10	107	M10	8,6	3 600	15 000
2533.20.125	155,5	124,8	10	108	M10	8,6	7 000	18 000

\*Odlitý otvor pro závit ze strany zákazníka